

CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

Allmänna beställningsdata

Typ	CBC-FB 50-75/50
Art.nr.	2588860000
Artikelbeteckning	Tyg i skyddande kabelslang
GTIN (EAN)	4050118600360
Frp	50 m

CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	50 000 mm	Bygglängd (tum)	1 968,5 inch
Nettovikt	32 g	Diameter	75 mm

Allmänna uppgifter

Användbar area	4 417 mm ²	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Bunt diameter, max.	75 mm	Bunt diameter, min.	50 mm
Diameter	75 mm	Färgkod	silvergrå
Material	Polyetentereftalat PET	Nominell diameter	50 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------