

**CBC-FB 20-30/100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Bildliknande**

Öka flexibiliteten för kabeldragning med vårt omfattande utbud av tillbehör från en och samma leverantör.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	CBC-FB 20-30/100
Art.nr.	<a href="#">2588900000</a>
Artikelbeteckning	Tyg i skyddande kabelslang
GTIN (EAN)	4050118602470
Frp	100 m

**CBC-FB 20-30/100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Längd	100 000 mm	Bygglängd (tum)	3 937 inch
Nettovikt	17 g	Diameter	30 mm

**Allmänna uppgifter**

Användbar area	706 mm <sup>2</sup>	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Bunt diameter, max.	30 mm	Bunt diameter, min.	20 mm
Diameter	30 mm	Färgkod	silvergrå
Material	Polyetentereftalat PET	Nominell diameter	20 mm

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002604	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9.1	27-43-03-02		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------