

ESG
ESG 6/15 MM GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Garanterad lång livslängd: ESG**

De flerfärgade och i flera format formaterade etiketterna har ett starkt självhäftande skikt för att säkerställa den bästa möjliga vidhäftningen vid den underliggande ytan. Dubbellaminerad polyester gör basmaterialet mycket tunt och ändå extremt rivhållfast.

Dina fördelar med MultiMark

- Dubbellaminerad polyester
- Kan användas med utrustning från flera tillverkare
- Apparatmärkning med bekant design

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 6/15 MM GR
Art.nr.	2619960000
Artikelbeteckning	ESG, Apparatmärkning, 6 x 15 mm, grå
GTIN (EAN)	4050118626124
Frp	3 000 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

ESG
ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	15 mm	Byggbredd (tum)	0,591 inch
Höjd	6 mm	Bygghöjd (tum)	0,236 inch
Djup	0,1 mm	Byggdjup (tum)	0,004 inch
Nettovikt	0,033 g		

Allmänna data

Antal per rulle	3 000	Bredd	15 mm
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	grå
Godkännande enligt UL 969	Ja	Halogener	Nej
Limma	Akrylatlim	Material	Polyester
Teckenfältets storlek	6 x 15 mm	Temperaturområde för användning	-40...120 °C
Utförande	självhäftande, halogenfri		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Datablad

ESG
ESG 6/15 MM GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

