

**SlimFix
SFX-VT 11/60 MM GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Mycket flexibla: SFX**

SFX-märkning är det självklara valet för märkning av kablar om du föredrar den klassiska buntbandslösningen. Kablarna löper inte alltid i en rät line. Det material som används vid VFX-märkning hanterar detta faktum med mycket flexibel polyuretan. Märkningen följer varje kurva i kabeln och låser med lätthet.

Allmänna beställningsdata

Typ	SFX-VT 11/60 MM GE
Art.nr.	2621440000
Artikelbeteckning	SlimFix, Ledar- och kabelmärkning, 7 - , 60 x 13 mm, gul
GTIN (EAN)	4050118625608
Frp	1 000 Stück
anpassad skrivare	2430920000

**SlimFix
SFX-VT 11/60 MM GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	13 mm	Byggbredd (tum)	0,512 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2,362 inch
Nettovikt	0,55 g		

Allmänna data

Bredd	13 mm	Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Färgkod	gul	Halogener	Nej
Material	Polyolefin	Teckenfältets storlek	10.5 x 44 mm
Temperaturområde för användning	-55...105 °C	Utförande	halogenfri

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Ledarytterdiameter	7 -
Ledarytterdiameter, min.	7 mm		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

SlimFix SFX-VT 11/60 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

