

HS-FR 3.2-6.4/25 MM W**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**MultiMark**

Med MultiMark har du ett snabbt och tillförlitligt märkningssystem till förfogande som möjliggör praktiskt taget varje form av märkning. Kontaktdon ledare, kablar eller enheter – MultiMark produktfamilj erbjuder ett välstrukturerat, praktiskt märkningssortiment som kan användas tillsammans med vår avancerade konfigureringsprogramvara M-Print® PRO för alla användningsområden.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompakt, praktiskt inriktat sortiment
- Snabbt utskrivet och monterat
- Tillförlitlig identifiering av dina anslutningar
- Utmärkta materialegenskaper

Allmänna beställningsdata

Typ	HS-FR 3.2-6.4/25 MM W
Art.nr.	2621620000
Artikelbeteckning	Ledar- och kabelmärkning, 3,2 - 6,4 mm, 24,9 x 10,3 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118625424
Frp	2 000 Stück
anpassad skrivare	2430920000

HS-FR 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	10,3 mm	Byggbredd (tum)	0,406 inch
Höjd	24,9 mm	Bygghöjd (tum)	0,98 inch
Djup	0,77 mm	Byggdjup (tum)	0,03 inch
Nettovikt	0,3 g		

Allmänna data

Bredd	10,3 mm	Färgkod	vit
Halogener	Nej	Material	Polyolefin
Teckenfältets storlek	10.3 x 24.9 mm	Temperaturområde för användning	-55... 125 °C

Ledar- och kabelmärkning

Halogener	Nej	Krympmån	2:1
Ledardiameter, AWG, max	AWG 10	Ledardiameter, AWG, min.	AWG 16
Ledardiameter, max.	6 mm ²	Ledardiameter, min.	1,5 mm ²
Ledarytterdiameter	3.2 - 6.4 mm	Ledarytterdiameter, max.	6,4 mm
Ledarytterdiameter, min.	3,2 mm	Rekommenderad krymptemperatur	90 °C

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Datablad

HS-FR 3.2-6.4/25 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

