

CRIMPFIX LS PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Beställningar endast efter
förfrågan**

- För automatisk avisolering och crimpning
- Tidsbesparande och effektiv bearbetning
- Enkel inställning till respektive diameterområde
- Avisolering och crimpning i ett arbetssteg
- Bearbetning av hylsor eller kontakter från andra tillverkare kan orsaka maskinfel och defekter!

Allmänna beställningsdata

Typ	CRIMPFIX LS PZ3
Art.nr.	9025300000
Artikelbeteckning	Automater, Avisolerings- och crimpautomat
GTIN (EAN)	4008190380335
Frp	1 Stück

CRIMPFIX LS PZ3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	390 mm	Byggbredd (tum)	15,354 inch
Höjd	460 mm	Bygghöjd (tum)	18,11 inch
Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
vikt	31 kg	Nettovikt	35 000 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Tekniska data

elektroanslutning 100-240 V / 50/65 Hz

Avisolerings/Kontaktpressningautomater

Avisoleringsområde	0,5 - 2,5 mm ²	Crimplängd	6/8/10 mm
Drivning	Elektro-pneumatisk	Förbrukningsvaror	Lösa ändhylsor
Takttid	ca. 1 s	Tryckluftsanslutning	5 bar
elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz	Ändhylsarea, max.	2,5 mm ²
Ändhylsarea, min.	0,5 mm ²	Ändhylslängd	12/14/16 mm

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-01

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

DownloadsAnvändardokumentation [Manual](#)