

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75
Art.nr.	1353790000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Stift, rakt, PG 9, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4050118156522
Frp	1 Stück

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	23 g
-----------	------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

Allmänna data

Anslutningsgånga	M12	Antal poler	5
Förskruvningar	PG 9	Kapslingsmaterial	Mässing, förnicklad
Kodering	A	Kontaktyta	förgylld
Ledararea	18 AWG	Ledarytterdiameter	-
Märkström	Kontakter 1-4 8 A, kontakt 5 2 A	Märkspänning	60 V
Märkspänning	250 V (3 och 4 poler) / 60 V (5 poler)	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 °C	Tråd-/kabellängd	0,2 m

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-02
eClass 9.1	27-44-01-03		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAIE-M12S-5-0.2U P9 .75**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**