

SAIE-M12S-4S-TL-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12S-4S-TL-HW-PG9
Art.nr.	1467710000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Antal poler: 4
GTIN (EAN)	4050118273151
Frp	10 Stück

SAIE-M12S-4S-TL-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	19,25 g
-----------	---------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normer

Kontaktdon Norm	IEC 61076-2-101
-----------------	-----------------

Allmänna data

Anslutningsgånga	M12	Anslutningstyp	Stift
Antal poler	4	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	A	Kontaktyta	förgylld
Ledarytterdiameter	-	Märkström	4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig)
Märkspänning	250 V	Märkspänning	250 V (4-polig)/60 V (5-polig)/30 V (8- och 12-polig)
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67, komplett monterad
Temperaturområde kapsling	-20 ... +90 °C		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002638
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-03-09
eClass 9.1	27-44-03-09		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter Data	STEP

SAIE-M12S-4S-TL-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**