

**SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Typ               | SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16                                     |
| Art.nr.           | <a href="#">1963550000</a>                                  |
| Artikelbeteckning | Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, M 16, Antal poler: 5, 1 m |
| GTIN (EAN)        | 4032248645640                                               |
| Frp               | 1 Stück                                                     |

## SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |      |
|-----------|------|
| Nettovikt | 38 g |
|-----------|------|

## Temperaturer

|                                            |       |                                             |        |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|--------|
| Driftstemperatur, max                      | 90 °C | Driftstemperatur, min.                      | -30 °C |
| Temperaturområde för användning max. 90 °C |       | Temperaturområde för användning min. -30 °C |        |

## Environmental Product Compliance

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Normer

|                 |                 |                       |         |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|
| Kontaktdon Norm | IEC 61076-2-101 | Certifikat nr (cURus) | E307231 |
|-----------------|-----------------|-----------------------|---------|

## Allmänna data

|                    |                                                       |              |                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|
| Anslutningsgंगा    | M12                                                   | Antal poler  | 5                                                   |
| Förskruvningar     | M 16                                                  | Kabellängd   | 1 m                                                 |
| Kapslingsmaterial  | Zinkpressgjutning                                     | Kodering     | A                                                   |
| Kontaktyta         | förgylld                                              | Ledararea    | 0,34 mm <sup>2</sup>                                |
| Ledarytterdiameter | -                                                     | Märkström    | 4 A (4- och 5-polig)/2 A (8-polig)/1,5 A (12-polig) |
| Material           | PVC                                                   | Märkspänning | 60 V                                                |
| Märkspänning       | 250 V (4-polig)/60 V (5-polig)/30 V (8- och 12-polig) | Skyddsklass  | IP67, i åtdraget tillstånd                          |
| Tråd-/kabellängd   | 1 m                                                   |              |                                                     |

## Klassificeringar

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC002061    | ETIM 4.0   | EC002635    |
| ETIM 5.0   | EC002635    | ETIM 6.0   | EC002635    |
| eClass 5.1 | 27-26-07-01 | eClass 6.2 | 27-26-07-02 |
| eClass 7.1 | 27-44-01-02 | eClass 8.1 | 27-44-01-02 |
| eClass 9.0 | 27-44-01-02 | eClass 9.1 | 27-44-01-03 |

## Godkännanden

Godkännanden



|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

## Downloads

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
|------------------|-----------------------------------|

**SAIE-M12B-5-1.0U-FP-M16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar****Polschema**