SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M8/M12- och M12/M8-adaptrar bidrar till snabb implementering av kontaktstorleken.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-ADAPT-M12/M8 3P
Art.nr.	1990550000
Artikelbeteckning	Y-kontakt, M12 / M8
GTIN (EAN)	4050118376395
Frp	1 Stück

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	13 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Individuell utgång 1 – kontaktdon	M12 hane	Individuell utgång 2 – kontaktdon	M8 hona
Åtdragningsmoment	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12 / M8	Antal poler	4
Kodering	M12 = A, M8 = ingen	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	24 V	Märkström	4 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skyddsklass	IP67
Temperaturområde kapsling	-25…+85 °C		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M12/M8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Kopplingsbild

