SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD
Art.nr.	2530760000
Artikelbeteckning	Poweranslutning, M12 hona
GTIN (EAN)	4050118540581
Frp	1 Stück

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	49 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningstyp	IDC-anslutning	Antal poler	5
Kabeldiameter max.	13,5 mm	Kabeldiameter min.	5,8 mm
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kodering	L
Märkspänning	63 V	Märkström	12 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skärmanslutning	Ja
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	500
Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

