

**Cabtite (kabelinföringssystem)
CABTITE GI I BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



The pluggable click inlays allow the frame openings to be configured as required for use with small or large sealing elements. An audible "click" confirms correct installation. This means that the Cabtite cable entry system can be variably configured for different requirements (cables, conductors, hoses, pneumatic and hydraulic lines).

Allmänna beställningsdata

Typ	CABTITE GI I BK
Art.nr.	2584320000
Artikelbeteckning	grid inlay, Cabtite (kabelinföringssystem), Polyamid, glasfiberförstärkt, Djupsvart, Höjd: 17.5 mm, Bredd: 5 mm, Djup: 17.5 mm, -40 °C... 120 °C
GTIN (EAN)	4050118616071
Frp	5 Stück

Cabtite (kabelinföringssystem)
CABTITE GI I BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	44 mm	Bygglängd (tum)	1,732 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Höjd	17,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,689 inch
Höjd lägstbyggande	17,5 mm	Djup	17,5 mm
Byggdjup (tum)	0,689 inch	Nettovikt	2,7 g

Allmän information

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Halogener	Nej
Silikon	Nej	Tätning	TPE
Material	Polyamid, glasfiberförstärkt		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9.0	27-18-28-15	eClass 9.1	27-18-92-65

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	Cabtite Installation Instructions
Teknikuppgifter Data	STEP