

SAIBM-5/8S-M12 5P A-ZF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Han- och hondelar för konfektionerbar montering för anslutningarna M8, M12, M16 och 7/8" som är mycket stabila och till exempel passar för maskinteknik.

Kontaktdonet M12 erbjuder ett urval av 5 olika anslutningssystem.

Fjäderanslutningar ger utmärkt funktionssäkerhet och reducerar installationstiderna. Med denna teknologi ansluts ledaren till fjäderanslutningen utan någon ändhylsa (ändhylsa finns som tillval). Anslutningen mellan ledaren och fjäderanslutningen är vibrationstålig och berömmar sig av långsiktig stabilitet.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIBM-5/8S-M12 5P A-ZF
Art.nr.	2590900000
Artikelbeteckning	Fritt anpassningsbara hylslister, M12, Hylsa, rak
GTIN (EAN)	4050118609097
Frp	1 Stück

SAIBM-5/8S-M12 5P A-ZF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	0,047 g
-----------	---------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	85 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
-----------------------	-------	------------------------	--------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Anslutningsarea max.	0,5 mm ²	Anslutningsarea min.	0,14 mm ²
Anslutningstyp	Fjäderanslutning	Antal poler	5
Förskruvningar	PG 9	Kabeldiameter max.	8 mm
Kabeldiameter min.	6 mm	Kapslingsmaterial	CuZn
Kodering	A	Kontaktyta	förgylld
Material låsring	Zinkpressgjutning	Märkspänning	125 V
Märkström	4 A	Nedsmutningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Temperaturområde kapsling	-40 ... +85 ° C

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002062	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-02	eClass 9.1	27-44-01-03

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------