

**Anslutningselement
H0,5/16D W BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/16D W BD GSP
Art.nr.	1476070000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 12 mm, 10 mm, vit
GTIN (EAN)	4050118282849
Frp	5 000 Stück
Förpackning	Rulle

**Anslutningselement
H0,5/16D W BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	16 mm	Byggbredd (tum)	0,63 inch
Nettovikt	0,12 g		

Tekniska data

Utförande isolerad

Ändhylsor

Avisoleringslängd	12 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1 mm
Kontaktytans längd (L2)	10 mm	Kragdiameter (D2)	2,6 mm
L1 i mm	16 mm	Ledardiameter	0,5 mm ²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 20	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm	färgkod	DIN

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter [EPLAN](#)

Datablad

**Anslutningselement
H0,5/16D W BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

