

**Anslutningselement  
H1,5/14D SW SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Införingstratt i polypropylen
- värmetålig upp till 105°C
- Vid behov kan införingstratten också tillverkas i svårantändligt material

För ledare från 0,14 - 150 mm<sup>2</sup> (AWG 26-300 MCM)

Material E-Cu, galvaniskt förtennad  
måttolerans enligt DIN 46228 del 4

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H1,5/14D SW SP
Art.nr.	<a href="#">1476330000</a>
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 10 mm, 8 mm, svart
GTIN (EAN)	4050118283075
Frp	100 Stück

**Anslutningselement  
H1,5/14D SW SP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	14 mm	Byggbredd (tum)	0,551 inch
Nettovikt	0,12 g		

**Tekniska data**

Utförande	isolerad
-----------	----------

**Ändhylsor**

Avisoleringslängd	10 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,7 mm
Kontaktytans längd (L2)	8 mm	Kragdiameter (D2)	3,5 mm
L1 i mm	14 mm	Ledardiameter	1,5 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, max	AWG 16	Metallkapseltjocklek (S1)	0,15 mm
Militärisk beteckning	T 20A 012 A	Tjocklek plastkrage (S2)	0,25 mm
färgkod	DIN		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**Teknikuppgifter [EPLAN](#)