

**Flatstiftsanslutningar  
VSRI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | VSRI/1,5-2,5                                                             |
| Art.nr.           | <a href="#">1491520000</a>                                               |
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, Isolerade<br>kabelskarvhylsor, 1.5 mm² - 2.5 mm² |
| GTIN (EAN)        | 4050118301496                                                            |
| Frp               | 50 Stück                                                                 |

**Flatstiftsanslutningar  
VSRI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 1,36 g |
|-----------|--------|

**Anslutning**

|                              |                     |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Bygglängd 1 (I1)             | 36 mm               | Bygglängd 2 (I2)             | 15 mm <sup>2</sup>  |
| Innerdiameter för krage (d4) | 5,2 mm              | Innerdiameter för skaft (d1) | 2,3 mm              |
| Isolering                    | helisolerad         | Ledardiameter, max.          | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.          | 1,5 mm <sup>2</sup> | Material/plaster             | Polyetylen          |
| Märkningsfärg                | blå                 |                              |                     |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
|------------------|--------------------------------------|

**Flatstiftsanslutningar  
VSRI/1,5-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**