

**Flatstiftsanslutningar
VSTI/0,5-1,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTI/0,5-1,0
Art.nr.	1491550000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301731
Frp	100 Stück

Datablad

Flatstiftsanslutningar VSTI/0,5-1,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 1,23 g

Anslutning

Bygglängd 1 (I1)	25 mm	Bygglängd 2 (I2)	15 mm ²
Innerdiameter för krage (d4)	4,1 mm	Innerdiameter för skaft (d1)	1,6 mm
Isolering	helisolerad	Ledardiameter, max.	1 mm ²
Ledardiameter, min.	0,5 mm ²	Material/plaster	PC
Märkningsfärg	röd		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datablad**Flatstiftanslutningar
VSTI/0,5-1,0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar