

**Flatstiftsanslutningar
KQI-M8/-2,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

Allmänna beställningsdata

Typ	KQI-M8/-2,5
Art.nr.	1492330000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302325
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
KQI-M8/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	1,427 g
-----------	---------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	23 mm	Hål	M8
Innerdiameter för fläns (d2)	8,4 mm	Innerdiameter för krage (d4)	4,4 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	2,3 mm	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Material/plaster	PC
Märkningsfärg	blå	Ytterdiameter för skaft (d3)	14 mm

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar KQI-M8/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

