

**Flatstiftsanslutningar
KRN-M8/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M8/-16
Art.nr.	1496990000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
KRN-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	1,03 g	Nettovikt	10,12 g
------	--------	-----------	---------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, standard
-----------	----------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	29 mm	Flänsbredd (b)	15 mm
Hål	M8	Innerdiameter för fläns (d2)	8,4 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	5,5 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	16 mm ²	Skaftlängd (a)	13 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	8,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP

Flatstiftsanslutningar KRN-M8/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

