

**Flatstiftsanslutningar
KP-M12/-240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M12/-240
Art.nr.	1498410000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672
Frp	20 Stück

Flatstiftsanslutningar
KP-M12/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	26,65 g	Nettovikt	275 g
------	---------	-----------	-------

Tekniska data

Utförande	DIN-serien 46235, standard
-----------	-------------------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	92 mm	Flänsbredd (b)	42,5 mm
Hål	M 12	Innerdiameter för fläns (d2)	13 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	21,5 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	240 mm ²	Märkningsnummer Cu	28 K
Skaftlängd (a)	40 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	29 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar
KP-M12/-240**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**