

W-serien
WQB WPD X04/3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration**Energimatning**

Vårt stora sortiment av plintar i W-serien med våra WPD huvudfördelningsplintar, vilket är optimerat för att garantera både bekvämlighet och utrymmesvinster, säkerställer en säker och bekväm anslutning vid kraftinmatningen.

Allmänna beställningsdata

Typ	WQB WPD X04/3
Art.nr.	1561990000
Artikelbeteckning	W-serien, Överkoppling, Antal poler: 3
GTIN (EAN)	4050118367324
Frp	20 Stück

W-serien
WQB WPD X04/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	80,2 mm	Byggbredd (tum)	3,157 inch
Höjd	14 mm	Bygghöjd (tum)	0,551 inch
Djup	19,6 mm	Byggdjup (tum)	0,772 inch
Nettovikt	18,6 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C		

Märkdata

Märkström	135 A
-----------	-------

Mått

Delning i mm (P)	31,5 mm
------------------	---------

ytterligare tekniska data

Montagesätt	instucken	Monteringsanvisning	skruvad
-------------	-----------	---------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000489	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Produktinformation

Produktinformation	Max. 135 A endast möjligt med central inmatning
--------------------	---

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Broschyr/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP