

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
Art.nr.	2434700000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, M 16, Antal poler: 5, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118446524
Frp	1 Stück

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 30 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Normer

Kontaktidon Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Anslutningsgånga	M12	Antal poler	5
Förskruvningar	M 16	Kabellängd	0,5 m
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kodering	B
Kontakttyta	förgylld	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	60 V	Märkspänning	250 V (4-polig)/ 125 V (5-polig)/ 60 V (8-polig)
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

DownloadsBroschyr/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar****Polschema**