

**A-serien
AEB 35 SC/1 BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration**Fjäderanslutning med PUSH IN-teknik**

Den innovativa PUSH IN-tekniken reducerar den tid- du behöver för kabeldragning till ett minimum. Direktanslutningsteknik garanterar höga utdragskrafter för ledare och enkel hantering för alla ledartyper.

Allmänna beställningsdata

Typ	AEB 35 SC/1 BK
Art.nr.	2475310000
Artikelbeteckning	A-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118487114
Frp	50 Stück

A-serien
AEB 35 SC/1 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	8 mm	Byggbredd (tum)	0,315 inch
Höjd	58 mm	Bygghöjd (tum)	2,283 inch
Djup	36 mm	Byggdjup (tum)	1,417 inch
Nettovikt	0,014 g		

Temperaturer

Lagertemperatur, max.	40 °C	Lagertemperatur, min.	10 °C
Lagertemperatur	10 °C...40 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-60 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C		

Materialdata

Material	WEMID GF 30	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Anslutningsvridmoment (montageskruv) 1...1.2 Nm
Skena	TS 35	

Ytterligare tekniska data

Arretering	skruvbar	Monteringsanvisning	Montageskena
Monteringstyp	skruvad	med rastapp	Nej
rastbar	Nej	Öppna sidor	sluten

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001041	eClass 6.2	27-14-11-35
eClass 9.0	27-14-11-35	eClass 9.1	27-14-11-35

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Teknikuppgifter	EPLAN
Teknikuppgifter Data	STEP
Upphandlingsspecifikation	Klippon® Connect 2475310000 DE Klippon® Connect 2475310000 EN