

PRODUKTDATABLAD

1906 PIPE ANGLED 550x600

Vintage 1906 Pipe | Armaturer med industriell design för inomhusbruk, vintage design, E27 sockel



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Boytor (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Barer, restauranger

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Reducerad industridesign




TEKNISKA DATA

Elektriska data

Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	5060 Hz

Mått



Längd	534,0 mm
Bredd	100,0 mm
Höjd	610,0 mm
produktvikt	1350,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	GLASS
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftsförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Available from April 2019
---------------------------	---------------------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Terminal
Socketbeteckning	E27

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	I
Skyddstyp	IP20

Standarder

CEEACREACH

TEKNISK UTRUSTNING

- Inga ljuskällor medföljer
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075217041	Kapsel 1	173 mm x 573 mm x 693 mm	1926,00 g	68.70 dm ³
4058075217058	Transportförpackning 2	585 mm x 360 mm x 705 mm	5880,00 g	148.47 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.