

## PRODUKTDATABLAD

# 1906 BUBBLE PENDANT 300x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Armaturer i glas för inomhusbruk, vintage design, E27 sockel, runda lampskärmar



---

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Boytor (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Barer, restauranger

---

### PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation

---

### PRODUKTEGENSKAPER

- Finns i olika färger




## TEKNISKA DATA

### Elektriska data

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Typ av drift</b>          | Mains voltage |
| <b>Nominell märkspänning</b> | 220...240 V   |
| <b>Nätfrekvens</b>           | 50/60 Hz      |

### Mått



|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Bredd</b>       | 100,0 mm  |
| <b>Diameter</b>    | 300,0 mm  |
| <b>Höjd</b>        | 1570 mm   |
| <b>produktvikt</b> | 1400,00 g |

### Färger & Material

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Material i kroppen</b> | GLASS      |
| <b>Färg på armaturhus</b> | SMOKE-GREY |
| <b>Produktfärg</b>        | SMOKE-GREY |
| <b>Material i höljet</b>  | Glass      |

### Temperaturer och driftsförhållanden

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| <b>Omgivningstemperaturområde</b> | -20...40 °C |
|-----------------------------------|-------------|

### Tillägg produktdata

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| <b>Produkt anmärkning</b> | Available from April 2019 |
|---------------------------|---------------------------|

### Användningsområden

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Ljusreglerbar</b>    | Nej      |
| <b>Anslutningstyp</b>   | Terminal |
| <b>Socketbeteckning</b> | E27      |

### Certifikat och Standarder

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Skyddsklass</b> | I          |
| <b>Skyddstyp</b>   | IP20       |
| <b>Standarder</b>  | CEEACREACH |

### TEKNISK UTRUSTNING

- Inga ljuskällor medföljer
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

### LOGISTISKA DATA

| Produktnummer | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Bruttovikt | Volym                  |
|---------------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------------------|
| 4058075217362 | Kapsel<br>1                     | 373 mm x 373 mm x 398 mm           | 1908,00 g  | 55.37 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075217379 | Transportförpackning<br>4       | 760 mm x 760 mm x 410 mm           | 11310,00 g | 236.82 dm <sup>3</sup> |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.