

PRODUKTDATABLAD

1906 PIPE TABLE 170x150x400

Vintage 1906 Pipe | Armaturer med industriell design för inomhusbruk, vintage design, E27 sockel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Boytor (vardagsrum, matrum, sovrum osv.)
- Barer, restauranger

PRODUKTFÖRDELAR

- Snabb och enkel installation

PRODUKTEGENSKAPER

- Reducerad industridesign




TEKNISKA DATA

Elektriska data

Typ av drift	Mains voltage
Nominell märkspänning	220...240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz

Mått



Längd	150,0 mm
Höjd	375,0 mm
produktvikt	950,00 g

Färger & Material

Material i kroppen	GLASS
Material i höljet	Glass

Temperaturer och driftförhållanden

Omgivningstemperaturområde	-20...40 °C
-----------------------------------	-------------

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Available from April 2019
---------------------------	---------------------------

Användningsområden

Ljusreglerbar	Nej
Anslutningstyp	Plug, EU
Sockelbeteckning	E27

Certifikat och Standarder

Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20
Standarder	CEEACREACH

TEKNISK UTRUSTNING

- Inga ljuskällor medföljer
- Alla monterings- och anslutningstillbehör medföljer

LOGISTISKA DATA

Produktnummer	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4058075217102	Kapsel 1	190 mm x 190 mm x 472 mm	1141,00 g	17.04 dm ³
4058075217119	Transportförpackning 6	590 mm x 395 mm x 485 mm	9760,00 g	113.03 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.