

**PAC
C300-32B-320B-2S-M34-1M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



De förkonfektionerade kablarna ger en enkel, snabb och felfri anslutning mellan IOTA (Input Output Terminal Assemblies) på Honeywells C300 och Weidmüllers FTA (Field Terminal Assembly).

Kablarna kan levereras med enkla eller dubbla kontakter, eller utan kontakter.

Kapslingen underlättar hanteringen och ger en robust anslutning till IOTA. Dessutom kan kablar med olika ledararea och längder upp till 50 m användas.

Allmänna beställningsdata

Tillgänglig till	2014-05-20
Typ	C300-32B-320B-2S-M34-1M
Art.nr.	7789888010
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.34 mm ²
GTIN (EAN)	4032248130412
Frp	1 Stück

PAC
C300-32B-320B-2S-M34-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	525 g
-----------	-------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

Allmänna data

PLC-gränssnitt	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL	Anslutning gränssnitt	SP-BLZ 5.08 32P with CLAMSHELL
Antal poler, min.	32 poler	Ytterdiameter	13,9 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYCY	Kabellängd	1 m
Material	PVC	Ledararea	0,34 mm ²

Elektriska data

Märkspänning	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	4 A	Motstånd	≤ 57 mΩ/m
Högspänningstest	1 KV/1s		

Klassificeringar

ETIM 4.0	EC000237	ETIM 5.0	EC000237
ETIM 6.0	EC000237	eClass 6.2	27-24-92-05
eClass 7.1	27-24-92-05	eClass 8.1	27-24-92-05
eClass 9.0	27-24-22-20	eClass 9.1	27-24-22-20

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------