



Orderbenämning


BT115X

Manövrering för byggserie F31

Kännetecken

- Lämpad för höger- och vänsterrotterande drivningar
- Arbetsriktning omvänd (ändläge odämpat)

Dimensioner



Specifikationer

Allmänna specifikationer

Ringdiameter	≤ 110 mm
Stoppriughöjd	≤ 7 mm

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Axeldiameter	< 90 mm
Axelhöjd	30 mm och 50 mm
Befästningshålbild	30 x 130 mm

Material

Stomme	Fästdel: PA
Distansskiva	PA (2 st., 10 mm tjock)
Huvpluggar	PE (1 st. svart)
Identifieringspluggar	PA (2 st. gul, 2 st. svart)
Befästningsskruv	för manövrering: 1.4305 / AISI 303 (1 st. M6 x 25) för sensorer -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 st. M5 x 16, (2 st. M5 x 12)
Manöverflagga	Rostfritt stål 1.4305 / AISI 303 (integrerad)
Stomme	140 g

Hänvisningar

Manöverdelen består av rostfritt stål och ett ledande plastmaterial som förhindrar statisk elektricitet och möjliggör användning i ex-områden.

Passande systemkomponenter

NBN3-F31-E8-K

NBN3-F31-E8-K-K

NBN3-F31-E8-V1

NBN3-F31-E8-V16-V15

NBN3-F31-E8-V18

NBN3-F31K-E8

NBN3-F31K-E8-K

NBN3-F31K-E8-V1-V1

NBN3-F31K-Z8

NBN3-F31K-Z8-K

NBN3-F31K-Z8-V1-V1

NBN3-F31K2-E8-B13-S

NBN3-F31K2-E8-B33-S

NBN3-F31K2-E8-B43-S

NBN3-F31K2M-E8-B13-S

NBN3-F31K2M-E8-B23-S

NBN3-F31K2M-E8-B33-S

NBN3-F31K2M-E8-B43-S

NBN3-F31K2M-Z8L-B43-S

NBN3-F31K2M-Z8L-B13-S

NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S

NBN3-F31K2M-Z8L-B33-S

NBN3-F31K2-Z8L-B13-S

NBN3-F31K2-Z8L-B33-S

NBN3-F31-U8-K

NBN3-F31-U8-V125

NBN3-F31-U8-V18

Kungörelsedatum: 2016-06-10 18:11 Datum för utgåva: 2016-06-10 259055_swe.xml

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comTyskland: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.comSingapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

Passande systemkomponenter**NBN3-F31-Z8-K****NBN3-F31-Z8-K-K****NBN3-F31-Z8-V1****NBN3-F31-Z8-V16-V15****NBN3-F31-Z8-V16-V16****NBN3-F31-Z8-V18****NCN3-F31-B3B-V1**

Ventillägesvisare och ventilstyrning

NCN3-F31-B3B-V1-K

Ventillägesvisare och ventilstyrning

NCN3-F31-B3B-V1-V1

Ventillägesvisare och ventilstyrning

NCN3-F31-B3-V1-K

Ventillägesvisare och ventilstyrning

NCN3-F31K-B3B-B31

Ventillägesvisare och ventilstyrning

NCN3-F31K-N4**NCN3-F31K-N4-B13-S****NCN3-F31K-N4-K****NCN3-F31K-N4-K-S****NCN3-F31K-N4-S****NCN3-F31K-N4-V1-V1****NCN3-F31K-N5-K****NCN3-F31-N4-K****NCN3-F31-N4-K-K****NCN3-F31-N4-V1****NCN3-F31-N4-V16-K****NCN3-F31-N4-V16-V16****NCN3-F31-N4-V18****NCN3-F31-N5-V18-V1**

Kungörelsedatum: 2016-06-10 18:11 Datum för utgåva: 2016-06-10 259055_swe.xml

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.comTyskland: +49 621 776-1111
fa-info@pepperl-fuchs.comSingapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com