

### Orderbenämning


**BT32XAS**

Manövrering för byggserie F25

### Kännetecken

- Två fasta, i 180° vridna manövreringssytor
- Arbetsriktning omvänd (ändläge odämpat)
- Fingerskydd

### Dimensioner



### Specifikationer

#### Allmänna data

Ringdiameter	≤ 40 mm
Stoppriughöjd	≤ 6 mm

#### Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (248 ... 343 K)
----------------------	-------------------------------

#### Mekaniska data

Axeldiameter	< 31 mm
Axelhöjd	20 mm
Befästningshål bild	30 x 80 mm

#### Material

Stomme	1.4057
Huvpluggar	PBT (1 st. svart)
Befästningsskruv	V2A
Stomme	200 g