




Orderbenämning

CBB4-12GH70-E0

Kännetecken

- 4 mm i plan
- Kopplingsavstånd inställningsbart med potentiometer
- Avsett för tillämpningar inom livsmedelsbranschen
- Motståndskraftig mot aggressiva medier

Anslutning




Tillbehör

BF 12

Fäste, 12 mm

Avmätning



Tekniska data

Allmänna specifikationer

Utgångs funktion	NPN	slutare
Känslavstånd	s_n	4 mm
Installation	inbyggbar	
Utgångs typ	DC	
Garanterat känslavstånd	s_a	0 ... 2,88 mm

Specifikationer

Installationsförhållanden

A	0 mm
B	0 mm
C	15 mm
F	15 mm
Arbetsspänning	U_B 10 ... 36 V DC
Kopplingsfrekvens	f 0 ... 50 Hz
Polaritetsskydd	Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningsskydd	pulserande
Spänningsfall	U_d ≤ 2,5 V
Arbetsström	I_L 0 ... 100 mA
Tomgångsström	I_0 ≤ 12 mA
Funktions indikering	LED, gul

Visning/betjäningsselement

Potentiometer	Känslighetsjustering
---------------	----------------------

Omgivningsförhållande

Omgivningstemperatur	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
----------------------	--------------------------------

Mekaniska specifikationer

Anslutnings typ	Kabel PUR , 2 m
Ledartvärnsnitt	0,34 mm ²
Kapslingsmaterial	Rostfritt stål 1.4404 / AISI 316L
Avkännings yta	PEEK
Skyddsklass	IP65

Norm- och riktlinjekonformitet

Normkonformitet	
Normer	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007

Godkännanden och certifikat

UL-godkännande	cULus Listed, General Purpose
CSA-godkännande	cCSAus Listed, General Purpose

Installationsförutsättningar

