

Säkerhetsanvisningar

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

1. Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på eller svälja produkten.
2. Produktens drift- och förvaringstemperatur är från -20 grader Celsius till 50 grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka funktionen.
3. Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad personal.
4. Den direktinkopplade adaptorn används som fråkopplingsenhet, och fråkopplingsenheten måste vara tillgänglig. Så se till att det finns utrymme kring eluttaget så att det är lätt åtkomligt.

Kom igång

- Förbered ditt Wi-Fi-nätverk och lösenord.
- Se till att din mobila enhet kör iOS8 eller senare eller Android 4.1 eller senare.
- Se till att ett 2,4 GHz Wi-Fi-nätverk används. 5 GHz-nätverk stöds inte.

1. Ladda ned och installera appen Tuya Smart från App Store eller Google Play.

Tuya Smart Smart Life Smart Living
Tuya Inc.
#62 in Utilities
4.7 • 43.7K Ratings
Free - Offers In-App Purchases

Screenshots **iPhone** iPad Apple Watch

Control Multiple Devices
Only one app to manage multiple devices

Remote Control
Convenient and eco-friendly

Instant Connection
Easy connect with devices

Download on the App Store


🔍 tuya smart

Apps og spil Film Bøger


Om disse resultater ⓘ
Apps

GET IT ON Google Play

2. Registrera ett konto på din Tuya Smart-app



STEG 1.
Skriv in din mailadress.



STEG 2.
Ange verifieringskoden och skapa ett lösenord.

3. Strömanslutning

Hur återställer jag min enhet?

- Använd en nål för att återställa genom att trycka och hålla återställningssknappen intryckt i flera sekunder tills kameran börjar pipa.
- Infoga mikro-SD-kort



4. Lägg till en kamera i appen

Alternativ 1: Använd QR-kod



STEG 1

Klicka på "Annars" överst till höger på skärmen "Lägg till enhet" i appen.



STEG 2

Välj "QR-kod"



STEG 3

Ange ditt Wi-Fi-nätverk och lösenord.



STEG 4

Skanna QR-koden med kameran.

5. Lägg till en kamera i appen

Alternativ 2: Använd smart konfiguration



STEG 1

Tryck på (+) i det övre högra hörnet på huvudskärmen i appen.
Välj sedan "Smart kamera"



STEG 2

Se till att indikatorlampan på kameran blinkar rött vilket indikerar att kameran är redo att ansluta. Följ instruktionerna för att återställa kameran om så inte är fallet så att indikatorlampan blinkar rött och tryck sedan på "Nästa steg".

Smart kamera finns i kategorin "säkerhet och sensor" i appen.

Vanliga frågor

1. Kan jag dela kameran med familj och vänner?

Ja du kan dela kameran med familj och vänner. De kan då komma åt den och styra dina glödlampor, strömbrytare och andra enheter. Du kan ge ut eller återkalla delningstillstånd genom att klicka på profil-knappen i appen och sedan på knappen "Hantera hemmet". För att göra delningen möjlig för andra användare måste de ladda ned appen och registrera ett nytt konto.

2. Hur stort är den trådlösa räckvidden?

Räckvidden för den trådlösa kameran bestäms i stort av din Wi-Fi-router och rummets förhållande. Kontrollera din routers specifikationer för exakta uppgifter.

3. Kameran verkar vara offline eller oåtkomlig?

Se till att din Wi-Fi-router är online och inom räckvidd.

Se till att du har den senaste appen tillgänglig genom att trycka på "Sök efter uppdatering av firmware" i appens enhetsinställningar.

4. Kameran kan inte ansluta till ditt Wi-Fi-nätverk.

Se till att du har angett rätt Wi-Fi-lösenord under Wi-Fi-inställningen. Kontrollera om det finns något problem med internetanslutningen. Om Wi-Fi-signalen är för svag bör du återställ Wi-Fi-routern och försöka igen.

5. Hur många kameror kan jag ansluta?

AppenTuya Smart kan ansluta ett obegränsat antal enheter på ett obegränsat antal enhetsplatser. En Wi-Fi-router kan ha en gräns för antalet enheter som kan anslutas.

AC DC-ADAPTER

Tillverkarens namn eller varumärke, kommersiellt registreringsnummer samt adress	Tillverkarens namn : SHENZHEN MERRYKING ELECTROINCS CO.,LTD. Kommersiellt registreringsnummer : 914403007771846383 Adress : 8F,Blding B, Nanbiantou Science and Technology Park, Tianyang 2nd Road, Oriental Community Bao'an District, Shenzhen City
Modellidentifierare	MKC-1201000HEU
Inspänning	100-240V AC
Inmatningens AC-frekvens	50/60
Utspänning	12V±5%
Utström	1A
Uteffekt	12W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	82.96%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	77.72%
Strömförbrukning utan belastning	0.09W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



www.denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning IOC-221 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Skriv modellnummer: IOC-221. Ange produktsida, och direktiv i rött finns under hämtningar/andra hämtningar.

Driftsfrekvensområde: 2412MHZ ~ 2472MHZ

Maximal utgående ström: 6W

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu