

GYSPOT 3404, med en effekt på 3500 A, är ett idealiskt verktyg för att ta bort bucklor och räta ut stålkroppselement (huv, dörr, takpanel etc.). Produkten är multifunktionell och effektiv för många applikationer. Med sin låga strömförbrukning kan den fungera på en enkel 230V strömförsörjning.

EN MULTIFUNKTIONELL UTDRAGARE

Tillgängliga lägen :

- Svetsning av stjärnor och brickor för paneldragning.
- **Vågig trådsvetsning**, idealisk för en böjd profil (t.ex. hjulbåge).
- **Kontaktkrämpning**, för att arbeta vid lätta stötar och för finish av högsta kvalitet.
- Kan använda en grafitpenna.
- Svetsning av stålreglar.



LÄTT ATT ANVÄNDA


- Växla för att gå till grafitpennläge.
- **Intuitivt**, kontrollratten möjliggör val av båda uteffekten och det begärda läget.
- **Manuell**, svetsningen styrs med ett lätt tryck av pistolavtryckaren.

Kabellängd

Jorden	Pistol	Strömförsörjning
1,7 m / 50 mm ²	2 m / 50 mm ²	2 m

LEVERERAS SOM STANDARD MED:

- 1 punkttröghetshammare (1,1 kg) och 1 stjärna hållarspets.
- 3 stjärnor
- 1 kontakt krämpspets
- 1 jordplatta



ALTERNATIV:

Vagn
Plats 600
Ref: 053533









Vagn
Plats 800
Ref: 051331



Spotter Box
Ref: 053915



	$I_2 \text{ max}$		U_2		I_{RMS}			
50/60hz	A		V	A	A	OK	cm	kg
400V 2~	3500	Manuel	7,4	16	2500		22.5x36x23.5	21