



**4750RCHDW01FF3**

**Sats med universalverktyg i hård väska - 194 delar**



**Follow the Fish!**




Contact: [info@bahco.com](mailto:info@bahco.com) / [www.bahco.com](http://www.bahco.com)

## PRODUKTINFORMATION

- Tålig hård väska med hjul
- Flygplansmekanik, speciellt för mobil användning och passar för alla flygplan
- Tillverkad av polymerharts
- Lufttrycksventil för maximalt skydd mot extrema väderförhållanden
- Dubbelt kraftigt bultsystem för hermetisk förslutning
- Godkänd av transportsäkerhetsmyndigheten
- Innehåller 194 delar
- Hylsverktyg, fasta nycklar, skruvmejslar i storlekarna: 1/4"; 3/8", tänger och hammare
- Skumplastinläggens artikelkoder: FF2B12, FF2B13, FF2B14, FF2B15 & FF2B16
- 4750RCHDW01 tålig hård väska på hjul för verktyg
- 6700SM 1/4" sexkanthylsa 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- A6800DM 1/4" flygteknik, hylssats 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 6709M 1/4" bitshylsa insex 3, 4, 5, 6, 8 mm
- 6709PH 1/4" bitshylsa PH1, PH2, PH3
- 6709TORX 1/4" bitshylsa TORX® T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 6950SL 1/4" vändbar spärrhandtag och smalt huvud, 6954 1/4" T-handtag, 6956 1/4" vridhandtag, 6958 1/4" dragskaft
- 6960/6962 1/4" förlängare 50, 100, 150 mm
- 6962L 1/4" förlängare 355 mm, 6966 1/4" universalknut, 6972H 1/4" bitshållare, 7764 F 3/8" - M 1/4" adapter
- 7400SM 3/8" sexkantshylsor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
- A7402DM 3/8" tolvkantshylsor 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
- 7409M 3/8" sexkanthylsor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- 7409TORX 3/8" bitshylsor TORX® T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 7750SL 3/8" spärrhandtag med smalt huvud
- 7760/7762 3/8" förlängare 75, 125, 250 mm
- 7766 3/8" universalknut, 7765 F 1/4" - M 3/8" adapter, 8164-1/2 F 3/8" - M 1/2" adapter, 7407H 3/8" hylshållare 1/4" - 3/8"
- 11M u-ringnyckel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm
- 6M u-nyckel 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 mm x 22 mm
- BE-9770 insexnyckelsats, långa med kula, svarta, 9 delar, 1,5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 9070C ERGO™ skiftnyckel förkromad 6", 158 mm x 20 mm
- 1177-SCRIBE rits 230 mm, 2535F2 magnetisk upplöckare 1 kg, 7758 ledhandtag, BFLA01 Q3 LED-ficklampa, 7754 3/8" T-handtag
- 808050P bitsspärrskruvmejsel med pistolgrepp, 808050S kort bitsspärrskruvmejsel
- 59S/31-1 bitssats, 31 delar, Phillips, Pozidriv, TORX®, insex, spår
- 2047-0.8-4 vinkelskruvmejsel, spår 0,8 mm x 4 mm x 100 mm
- 2047PR-1-2 vinkelskruvmejsel för Phillips-skruv PH1 - PH2
- BE-8020L ERGO™ skruvmejsel för spårskruv 0,5 mm x 3 mm x 75 mm
- BE-8030 ERGO™ skruvmejsel för spårskruv 0,6 mm x 3,5 mm x 75 mm
- BE-8155 ERGO™ skruvmejsel för spårskruv 1,2 mm x 6,5 mm x 125 mm
- BE-8260 ERGO™ skruvmejsel med sexkants nyckelgrepp, för spårskruv, 1,6 mm x 8 mm x 175 mm
- BE-8350 ERGO™ kort skruvmejsel, för spårskruv 1 mm x 5,5 mm x 25 mm
- BE-8601/BE-8602 ERGO™ kort skruvmejsel, Phillips PH1 x 25 mm, PH2 x 25 mm
- BE-8610/BE-8630 ERGO™ skruvmejsel Phillips PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm
- 2058-BR 1/4" bitsspärnyckel, 1544 bladmått, 2509 flexibelt upplöckningsverktyg 525 mm
- MTB-3-16-E måttband Engelskt 3 m, 2101GC-160IP ERGO™sidavbitare 160 mm
- 2427 GC-200IP ERGO™ spetstång, 200 mm
- 2430 GC-200 IP ERGO™ spetstång förkromad 200 mm
- 2628 GC-160IP ERGO™ kombinationstång, förkromad, 160 mm
- 8224CIP ERGO™ polygriptång, 1150-1/2H/P skjutmått 150 mm
- 5515T-52 spegel med teleskopskaft och vridbart huvud Ø50 mm, 2820EF2 elektrikerkniv
- 481-300 DIN hammare 300 mm, 3625W-35 nylonhammare
- 3734 dorn 3, 5, 8 mm
- 3735-4-120 körnare 120 mm



## PRODUKTATTRIBUT

Produkt					
<b>4750RCHDW01FF3</b>	194	560 mm	365 mm	267 mm	20.47 kg

## FAST INNEHÅLL



Hylsor och tillbehör, i skumplastinlägg för 4750RCHDW01 extra kraftig hård väska, 92 delar  
**FF2B12**



Fasta nycklar, insexnycklar m.m. i skumplastinlägg för 4750RCHDW01 extra kraftig hård väska, 39 delar  
**FF2B13**



Skruvmejslar och bits i skumplastinlägg för 4750RCHDW01 extra kraftig hård väska, 48 delar  
**FF2B14**



Tänger och mätverktyg i skumplastinlägg för 4750RCHDW01 extra kraftig hård väska, 9 delar  
**FF2B15**



Hammare och dornar i skumplastinlägg för 4750RCHDW01 extra kraftig hård väska, 6 delar  
**FF2B16**



31 L Extra tålig hård väska med hjul  
**4750RCHDW01**

