

MULTIFUNKTIONELL NÄTVERKSTESTARE

FÖR KORREKT INSTALLATION, TESTNING OCH FELSÖKNING

JOY-IT

SÄRSKILDA EGENSKAPER

- ✓ Testning av multifunktionella nätverkskablar
- ✓ Exakt kabeldetektering med störningsskyddsläge
- ✓ Mätning av kabellängd upp till över 100 m
- ✓ Funktionen Port Flashing och nätverkshastighetstest
- ✓ Omfattande PoE-test
- ✓ Detektion av NCV



JT-NCT01 är en smart, multifunktionell nätverkstestare avsedd för professionellt installations-, underhålls- och felsökningsarbete på nätverks- och telefonledningar. Med sin lättlästa 2,4-tums färgskärm visar den tydligt mätresultaten och hjälper tekniker att snabbt testa kabelanslutningar, identifiera fel med precision och effektivt driftsätta nätverksinfrastrukturer.

För kabeltestning erbjuder JT-NCT01 ett brett utbud av funktioner, bland annat kontinuitetstest, parvis testning, ledningsföljd och feltestning, samt testning av RJ45-pessningar för 8-lediga nätverkskablar. Dessutom möjliggör den inbyggda kabellängdsmätningen en snabb bedömning av kabellängder på upp till över 100 m, vilket underlättar både installation av nya anslutningar och felsökning av befintliga kabelsträckor.

När det gäller kabelsökning utmärker sig JT-NCT01 med både standardläge och störningsfritt läge, samt justerbar känslighet. Detta möjliggör tillförlitlig spårning av nätverks- och telefonkablar även i krävande miljöer. Funktionen för blinkande portar underlättar dessutom snabb identifiering av nätverksportar, medan hastighetstestet kontrollerar anslutningar vid 10/100/1000 Mbit/s samt duplexläge.

Funktionsutbudet kompletteras av ett omfattande PoE-test för att upptäcka standard- och icke-standard-PoE, strömläge, strömnivå och 8-polig strömförsörjning, samt säkerhets- och bekvämlighetsfunktioner som NCV-detektering och varning vid låg spänning. Allt detta gör JT-NCT01 till ett pålitligt verktyg för effektiv nätverksinstallation, underhåll och felsökning.

VIKTIGA FUNKTIONER

Funktioner	Kontinuitetstest för nätverkskabel Parvis testning, Trådsekvens och felkontroll, Felmeddelande, Kabelsökning, Placering av kabel med låg störning, Funktionen för blinkande port för portidentifiering, Detektering av full-duplex/halv-duplex, Hastighetstest vid 10 / 100 / 1000 Mbps Mätning av kabellängd med graderad noggrannhet PoE-test (inklusive identifiering av strömförsörjningsläge och effektnivå), Jämförelse av kopplingsordningen, NCV-detektering för beröringsfri spänningsmätning, Uppspelning av ljudsignaler via hörlurar Ficklampa-funktion
------------	---

Gränssnitt	RJ45
------------	------

Nätverkskabel- Hastighetstest	10/100/1000 Mbps
----------------------------------	------------------

Duplex-testning	Full-duplex / Halv-duplex
-----------------	---------------------------

Mätnoggrannhet för kabellängd	< 20 m: ± 1,6 m > 20 m: ± 2,4 m > 100 m: ± 3,2 m
-------------------------------	--

Mätning av kabellängd	Upp till 200 m
-----------------------	----------------

Krympningstest	RJ45, 8-polig
----------------	---------------

PoE-detektering	PoE-standard, strömnivåindikator, protokoll
-----------------	---

Test av PoE-strömförsörjning	Detektering av strömförsörjningen via dataledningar, oanvända ledarpar eller alla 8 ledarna
------------------------------	---

Högsta ingångsspänning	60 V likström
------------------------	---------------

Visning	2,4-tums TFT-färgskärm
---------	------------------------

Strömförsörjning	USB-C, 5 V / 1 A
------------------	------------------

Batteri	Sändare: 3000 mAh LI-ION, mottagare: 1500 mAh LI-ION
---------	--

Språk för enheten	engelska, tyska
-------------------	-----------------

MER INFORMATION

Mått	152 × 68 × 31 mm
------	------------------

Vikt	399 g
------	-------

Artikelnr.	JT-NCT01
------------	----------

Levererade varor	JT-NCT01, bruksanvisning, USB-C-laddningskabel, mätkablar med krokodilklämmor, adapterkabel (RJ45 till RJ11), nätverkskabel (RJ45), hörlurar, bärväska
------------------	--

EAN	4250236831145
-----	---------------

Tulltaxenummer	90304000
----------------	----------