BRUKSANVISNING

VATTENTÄT HOPFÄLLBAR TERMOMETER

PCE-ST 161

SVENSK



User manuals in various languages (français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski) can be found via our product search on:
www.pce-instruments.com

INLEDNING

Termometern är en vattentät fällbar termometer som är ett praktiskt och pålitligt hjälpmedel vid temperaturmätningar. Tack vare sitt robusta metallfällbara led och sin långa, stabila mätsond är termometern idealisk för mätning av kärntemperatur. Termometern har skyddsklass IP67 och kan användas under alla förhållanden. Den är lätt att rengöra under rinnande vatten och har en gummerad yta för halkfri hantering. Termometern har en stor, upplyst display som gör det enkelt att avläsa mätdata utan fel, även i dåliga ljusförhållanden.

- Sonden är lämplig för olika fältprovningar
- Solid metallyta
- Kompakt storlek
- IP67 vattentät

EGENSKAPER

- Stort mätområde -50 °C ... +290 °C (-58 °F ... +554 °F)
- Hög noggrannhet ± 0,5 °C (-30 °C ... + 120 °C)
- MAX-, MIN- och HOLD-lägen
- Automatisk avstängning
- Kompakt storlek 5,9“ (15 cm)
- Vattentät enligt IP67
- Halkfri gummerad yta
- Idealisk för mätning av kärntemperatur
- Stort, upplyst display
- HACCP-certifierad

SPECIFIKATION

Måttenhet	Temperatur (°C/°F)
Sensortyp	NTC
Mätområde	-50°C ... +290°C (-58°F ... +554°F)
Noggrannhet	-50°C ... -30°C ±1°C -30°C ... +120°C ±0.5°C +120°C ... +200°C ±1 °C +200°C ... +290°C ±2°C -58°F ... -22°F ±1.8°F -22°F ... +248°F ±0.9°F +248°F ... +392°F ±1.8°F +392°F ... +554°F ±3.6°F
Upplösning	0.1°C (-50°C~199.9°C) 1°C (200°C ... 290°C) 0.1°F (-58°F ... 199.9°F) 1°F (200°F ... 554°F)

Driftstemperatur	0°C ... +60°C (32°F ... +140°F)
Förvaringstemperatur	-30°C ... +70°C (-22°F ... +158°F)
Batterityp	2 x batterityp AAA
Batteriets livslängd	1 00h (typisk)
Storlek (sonden utfälld)	250 x 56 x 24,5 mm
Display	LCD 1 rad, bakgrundsbelyst OL visas när mätområdet överskrids
Reaktionstid	1 ... 2 sek./test
Material/hölje	ABS/TPE/rostfritt stål
Vikt	163 g (inklusive batteri)

BESKRIVNING AV FRONTPANELEN

- [På/Av]-knapp: Med utfällbar/infällbar sond (ca 90°) för att slå på och stänga av termometern. För att förlänga batteriets livslängd stängs termometern automatiskt av efter ca 4 minuter utan användning.
- [Min/Max]-knapp: Visar den maximala (MAX) / minimala (MIN) temperaturen från minnet.
- [°C/°F]-knapp: Växlar mellan temperaturenheterna.
- [Hold]-knapp: Tryck en gång på denna knapp för att visa **Hold** på displayen. Tryck på knappen igen för att återgå till normalt läge.
  Tryck på [Hold]-knappen och fäll ut sonden när termometern är avstängd för att inaktivera den automatiska avstängningsfunktionen.

BATTERIBYTE

Eftersom batterikapaciteten inte räcker till visas meddelandet **Batteribyte krävs med AAA på** LCD-displayen.
Batteriet sitter under locket på termometerns baksida. Öppna batteriluckan, ta ut batteriet ur apparaten, byt ut det mot två nya AAA-batterier och sätt tillbaka batteriluckan.

AVFALLSHANTERING

För kassering av batterier inom EU gäller Europaparlamentets direktiv (EU) 2023/1542. På grund av de föroreningar som finns, får batterier inte slängas som hushållsavfall. De ska lämnas till insamlingsställen som är utformade för detta ändamål. För att följa EU-direktivet 2012/19/EU tar vi tillbaka våra enheter. Vi återanvänder dem antingen eller ger dem till ett återvinningsföretag som gör sig av med enheterna i enlighet med lag. För länder utanför EU bör batterier och enheter kasseras i enlighet med lokala avfallsbestämmelser. Om du har några frågor, vänligen kontakta PCE Instruments.

PCE INSTRUMENTS KONTAKTINFORMATION

Germany
PCE Deutschland GmbH
Im Langel 26
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France
PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France
Tel.: +33 (0) 972 35 37 17
Fax.: +33 (0) 972 35 37 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain
PCE Ibérica S.L.
Calle Mula, 8
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United Kingdom
PCE Instruments UK Ltd
Trafford House
Chester Rd, Old Trafford
Manchester M32 0RS
United Kingdom
Tel: +44 (0) 161 464902 0
Fax: +44 (0) 161 464902 9
info@pce-instruments.co.uk
www.pce-instruments.com/english

Italy
PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 Loc. Gragnano
Capannori (Lucca)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

Turkey
PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish

The Netherlands
PCE Brookhuis B.V.
Twentepoort West 17
7609 RD Almelo
Nederland
Telefoon: +31 (0)53 737 01 92
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

United States of America
PCE Americas Inc.
1201 Jupiter Park Drive, Suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

Denmark
PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Denmark
Tel.: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/dansk

Med reservation för ändringar utan föregående meddelande.