



Figure similar

EM. STOP MUSHROOM PUSHBUTTON, 22MM, ROUND, METAL, SHINY, RED, 40MM, LATCHING, ROTATE TO UNLATCH, WITH YELLOW BACKING PLATE, INSCRIPTION: NOT-HALT, WITH HOLDER, 1NC, SCREW TERMINAL

Ürün marka adı	SIRIUS ACT
Ürün tanımı	Komut ve bildirim cihazları
Ürün modeli	Acil durdurma mantar buton
Üretici ürün no	
- teslimat kapsamındaki kontakt modülü - teslimat kapsamındaki tutucu - teslimat kapsamındaki çalıştırıcı - teslimat kapsamındaki aksesuarlar	3SU1400-1AA10-1CA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1050-1HB20-0AA0 3SU1900-0BC31-0AT0
Çalıştırma düğmesi:	
çalıştırma elemanı modeli	Acil durdurma mantar buton, kurcalama yoluyla devreye sokulmaya karşı güvenli
fonksiyon şekli çalıştırma elemanı	kilitlemeli
ürün ilavesi opsiyonel aydınlatma aracı	Hayır
renk	
çalıştırma elemanı	kırmızı
malzeme çalıştırma elemanı	plastik
form çalıştırma elemanı	yuvarlak
dış çap çalıştırma elemanı	40 mm
kontak modülü sayısı	1
kilit açma tertibatı türü	çevirerek açma
Ön halka:	
ürün bileşeni ön halka	Hayır
Tutucu:	
malzeme tutucu	Metal

Gösterge:

LED modül sayısı	0
-------------------------	---

Genel teknik veriler:

• ürün fonksiyonu zorunlu açılım	Evet
• ürün fonksiyonu ACİL KAPAT fonksiyonu	Evet
• ürün fonksiyonu ACİL DURDURMA fonksiyonu	Evet
ürün bileşeni	
• aydınlatma aracı	Hayır
izolasyon gerilimi	
• ölçülen değer	500 V
kirlilik derecesi	3
şok mukavemeti	
• IEC 60068-2-27 uyarınca	sinüs yarım dalga 50 g / 11 ms
titreşime dayanıklılığı	
• IEC 60068-2-6 uyarınca	10 ... 500 Hz: 5g
şok gerilim mukavemeti ölçülen değer	6 kV
anahtarlama frekansı maksimum	600 1/h
• — mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	300 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	
• tipik	300 000
termik akım	10 A
IP koruma türü	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• bağlantı terminali	IP20
işletim malzemesi tanımlama işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	S
• DIN EN 81346-2 uyarınca	S
sigorta elemanı modeli yardımcı anahtar kısa devre koruması için düzenleme türü 1'de gerekli	gG / Dz 10 A, çevik / Dz 10 A
• işletim gerilimi ölçülen değer	5 ... 500 V


Güç elektroniği:

kontak güvenilirliği	100 milyonda bir hatalı anahtarlama 17 V, 5 mA), 10 milyonda bir hatalı anahtarlama (5 V, 1 mA)
-----------------------------	---

Yardımcı akım devresi:

• — açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
• — kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
değiştirici sayısı	
• yardımcı kontaklar için	0

yardımcı kontak modeli yardımcı kontaklar	Gümüş alaşım
Bağlantılar/ Terminaller:	
elektrikli bağlantı modeli	
• modül ve aksesuar	Vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	
• tek telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 0,75 mm²)
• tek telli kablo uç işlemesiz	2x (1,0 ... 1,5 mm²)
• ince telli kablo uç işlemeli	2x (0,5 ... 1,5 mm²)
• ince telli kablo uç işlemesiz	2x (1,0 ... 1,5 mm²)
• AWG hatlarında	2x (18 ... 14)
sıkma torku	
• yardımcı kontaklar için vida bağlantısında	0,8 ... 0,9 N·m
Emniyet:	
B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca	100 000
Ortam koşulları:	
• ortam sıcaklığı işletim sırasında	-25 ... +70 °C
• ortam sıcaklığı depolama sırasında	-40 ... +80 °C
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar:	
sabitleme türü	
• modül ve aksesuar	Ön plaka tespiti
yükseklik	40 mm
genişlik	30 mm
form montaj deliği	yuvarlak
montaj çapı	22 mm
Aksesuar:	
destek plaka sayısı	1
işaretleme alt plaka	NOT-HALT (ACİL DURDURMA)
renk alt plaka	sarı
Sertifikalar/ Onaylar:	
Diğer bilgiler	
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...) http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs	
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi) http://www.siemens.com/industrymall	
Cax online generator http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU11501HB201CH0	
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...) https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SU11501HB201CH0	
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...) http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU11501HB201CH0&lang=en	



Son deęiřiklik:

27.04.2015