

SICUBE 8MF 2000 EMC cabinet, welding version NI HxWxD=1800x900x 400 mm for stand-alone installation with side panels, IP40



Figure similar

| Versiyon                             |   |
|--------------------------------------|---|
| ürün tanımı                          | EMU dolap   |
| kurulum türü                         | tek başına monte  |
| yüzey modeli                         | iskele ve mahfaza parçaları nikel kaplama, mahfaza parçaları dıştan toz kaplama |
| ürün modeli / EMU modeli             | Evet  |
| anahtar dolabı modeli / PC modeli    | Hayır   |
| anahtar dolabı modeli / panel modeli | Hayır   |

  

| Koruma sınıfı                             |  |
|---|--|
| IP koruma türü                            | IP40   |
| montaj uygunluğu                          | 10 inç, 17 inç, 19 inç, 21 inç, 23 inç, 24 inç |
| • inç ebat için                           | M8   |
| • metrik ebat için                        |  |
| kullanma uygunluğu / harici kullanım için | Hayır  |

  

| Görünüm           |             |
|-------------------|-------------|
| RAL renk numarası | RAL 7032    |
| renk              | çakıl grisi |

|  |       |
|--|-------|
| ürün bileşeni                            |       |
| • çıkarılabilir çerçeve                  | Hayır |
| • havalandırma kapısı                    | Hayır |
| • montaj plakası                         | Hayır |
| • arka kapı                              | Hayır |
| • eğik tavan                             | Hayır |
| • camlı kapı                             | Hayır |
| • derinliği ayarlanabilir montaj plakası | Hayır |
| kilit sayısı                             | 1     |
| kapı sayısı                              | 1     |

### Mekanik Tasarım

|   |           |
|---|-----------|
| yükseklik   | 1 800 mm  |
| genişlik  | 900 mm    |
| derinlik  | 400 mm    |
| yükseklik ayırma birimi sayısı / montaj yüksekliği için | 34        |
| sabitlenme türü   | dik duruş |
| sabitlenme türü / montaj 19 inç                         | Evet      |
| net ağırlık   | 101,1 kg  |
| malzeme   | çelik     |

### Sertifikalar

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| referans işareti                |              |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca       | U            |
| <b>General Product Approval</b> | <b>other</b> |

[Miscellaneous](#)



### Diğer bilgiler

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MF2894-4EN>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MF2894-4EN>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2894-4EN](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2894-4EN)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>