

SIVACON, Control panel Empty enclosure, without side panels, according to IEC 62208, with Ventilation openings IP20, H: 2200 mm, W: 900 mm, T: 1000 mm



Versiyon

ürün marka adı	SIVACON
ürün tanımı	Pano boş mahfaza
ürün modeli	IEC 62208'e göre
yüzey modeli	elektrostatik toz boyalı
ürün modeli / EMU modeli	Hayır

Koruma sınıfı

IP koruma türü	IP20
işletim aracı koruma sınıfı	Koruma sınıfı 1

Uygunluk

montaj uygunluğu / metrik ebat için	Evet
entegrasyon uygunluğu	
• siva üstü montaj	Evet
• levha altı kurulum	Hayır
kullanma uygunluğu / harici kullanım için	Hayır

Görünüm

RAL renk numarası	RAL 7035
renk	açık gri

Ürün Detayı

ürün bileşeni	
• havalandırma kapısı	Evet
• montaj plakası	Evet
• arka kapı	Hayır
• camlı kapı	Hayır
• derinliği ayarlanabilir montaj plakası	Evet
ürün özelliği / mahfaza / hizalanabilir mahfaza	Evet

Numara

kilit sayısı	0
kapı sayısı	2

Mekanik Tasarım

yükseklik	2 200 mm
genişlik	900 mm
derinlik	1 000 mm
sabitlenme türü	
• montaj 19 inç	Hayır
• zemin montajı	Evet
• duvar montajı	Hayır
net ağırlık	172,84 kg
malzeme	çelik

Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	U
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	UC

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MF1290-3VR4>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MF1290-3VR4>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1290-3VR4

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



