

Standard cabinet 8MF6 HxWxD=2200x 900x 400 Installation: Side-by-side non-ventilated, assembled, welded IP54,



Figure similar

| Versiyon                             |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| ürün marka adı                       | SIVACON                |
| ürün tanımı                          | standart sistem dolabı |
| kurulum türü                         | yanyana dizilim        |
| yüzey modeli                         | toz kaplama            |
| ürün modeli / EMU modeli             | Hayır                  |
| anahtar dolabı modeli / PC modeli    | Hayır                  |
| anahtar dolabı modeli / panel modeli | Hayır                  |

| Koruma sınıfı                             |  |
|---|--|
| IP koruma türü                            | IP54   |
| montaj uygunluğu                          |  |
| • inç ebat için                           | 10 inç, 17 inç, 19 inç, 21 inç, 23 inç, 24 inç |
| • metrik ebat için                        | M8   |
| kullanma uygunluğu / harici kullanım için | Hayır  |

| Görünüm           |             |
|-------------------|-------------|
| RAL renk numarası | RAL 7032    |
| renk              | çakıl grisi |

|  |       |
|--|-------|
| ürün bileşeni                            |       |
| • çıkarılabilir çerçeve                  | Hayır |
| • havalandırma kapısı                    | Hayır |
| • montaj plakası                         | Hayır |
| • arka kapı                              | Hayır |
| • eğik tavan                             | Hayır |
| • camlı kapı                             | Hayır |
| • derinliği ayarlanabilir montaj plakası | Hayır |
| kilit sayısı                             | 1     |
| kapı sayısı                              | 1     |

### Mekanik Tasarım

|   |           |
|---|-----------|
| yükseklik   | 2 200 mm  |
| genişlik  | 900 mm    |
| derinlik  | 400 mm    |
| yükseklik ayırma birimi sayısı / montaj yüksekliği için | 43        |
| sabitlenme türü   | dik duruş |
| sabitlenme türü / montaj 19 inç                         | Evet      |
| net ağırlık   | 140 kg    |
| malzeme   | çelik     |

### Sertifikalar

|                           |                           |       |
|---------------------------|---------------------------|-------|
| referans işareti          |                           |       |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | U                         |       |
| General Product Approval  | Declaration of Conformity | other |



[Miscellaneous](#)

### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MF6294-5R>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MF6294-5R>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF6294-5R](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF6294-5R)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>