

SICUBE 8MF 2000 EMC cabinet, welding version NI HxWxD=2000x900x 800 mm for stand-alone installation with side panels, IP40



Figure similar

Versiyon	
ürün tanımı	EMU dolap
kurulum türü	tek başına monte
yüzey modeli	iskele ve mahfaza parçaları nikel kaplama, mahfaza parçaları dıştan toz kaplama
ürün modeli / EMU modeli	Evet
anahtar dolabı modeli / PC modeli	Hayır
anahtar dolabı modeli / panel modeli	Hayır

  

Koruma sınıfı	
IP koruma türü	IP40
montaj uygunluğu	10 inç, 17 inç, 19 inç, 21 inç, 23 inç, 24 inç
• inç ebat için	M8
• metrik ebat için	
kullanma uygunluğu / harici kullanım için	Hayır

  

Görünüm	
RAL renk numarası	RAL 7032
renk	çakıl grisi

ürün bileşeni	
• çıkarılabilir çerçeve	Hayır
• havalandırma kapısı	Hayır
• montaj plakası	Hayır
• arka kapı	Hayır
• eğik tavan	Hayır
• camlı kapı	Hayır
• derinliği ayarlanabilir montaj plakası	Hayır
kilit sayısı	1
kapı sayısı	1

### Mekanik Tasarım

yükseklik	2 000 mm
genişlik	900 mm
derinlik	800 mm
yükseklik ayırma birimi sayısı / montaj yüksekliği için	38
sabitlenme türü	dik duruş
sabitlenme türü / montaj 19 inç	Evet
net ağırlık	142,4 kg
malzeme	çelik

### Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	U
<b>General Product Approval</b>	<b>other</b>

[Miscellaneous](#)



### Diğer bilgiler

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MF2098-4EN>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MF2098-4EN>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2098-4EN](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2098-4EN)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>