

SIVACON, Control panel Empty enclosure, according to IEC 62208, IP55, H: 2000 mm, W: 1200 mm, T: 600 mm



Versiyon

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| ürün marka adı | SIVACON |
| ürün tanımı | Pano boş mahfaza |
| ürün modeli | IEC 62208'e göre |
| yüzey modeli | elektrostatik toz boyalı |
| ürün modeli / EMU modeli | Hayır |

Koruma sınıfı

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| IP koruma türü | IP55 |
| işletim aracı koruma sınıfı | Koruma sınıfı 1 |

Uygunluk

| | |
|---|-------|
| montaj uygunluğu / metrik ebat için | Evet |
| entegrasyon uygunluğu | |
| • sıva üstü montaj | Evet |
| • levha altı kurulum | Hayır |
| kullanma uygunluğu / harici kullanım için | Hayır |

Görünüm

| | |
|-------------------|----------|
| RAL renk numarası | RAL 7035 |
| renk | açık gri |

Ürün Detayı

| | |
|---|-------|
| ürün bileşeni | |
| • havalandırma kapısı | Hayır |
| • montaj plakası | Evet |
| • arka kapı | Hayır |
| • camlı kapı | Hayır |
| • derinliği ayarlanabilir montaj plakası | Evet |
| ürün özelliği / mahfaza / hizalanabilir mahfaza | Hayır |

Numara

| | |
|--------------|---|
| kilit sayısı | 0 |
| kapı sayısı | 2 |

Mekanik Tasarım

| | |
|-----------------|-----------|
| yükseklik | 2 000 mm |
| genişlik | 1 200 mm |
| derinlik | 600 mm |
| sabitlenme türü | |
| • montaj 19 inç | Hayır |
| • zemin montajı | Evet |
| • duvar montajı | Hayır |
| net ağırlık | 206,84 kg |
| malzeme | çelik |

Sertifikalar

| | |
|-----------------------------|----|
| referans işareti | |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | U |
| • IEC 81346-2:2009 uyarınca | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MF1026-3BS5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MF1026-3BS5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1026-3BS5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



