

SIVACON, Control panel Empty enclosure, without side panels, according to IEC 62208, with Ventilation openings IP20, H: 2200 mm, W: 900 mm, T: 400 mm



### Versiyon

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| ürün marka adı           | SIVACON                  |
| ürün tanımı              | Pano boş mahfaza         |
| ürün modeli              | IEC 62208'e göre         |
| yüzey modeli             | elektrostatik toz boyalı |
| ürün modeli / EMU modeli | Hayır                    |

### Koruma sınıfı

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| IP koruma türü              | IP20            |
| işletim aracı koruma sınıfı | Koruma sınıfı 1 |

### Uygunluk

|   |       |
|---|-------|
| montaj uygunluğu / metrik ebat için       | Evet  |
| <b>entegrasyon uygunluğu</b>              |       |
| • siva üstü montaj                        | Evet  |
| • levha altı kurulum                      | Hayır |
| kullanma uygunluğu / harici kullanım için | Hayır |

### Görünüm

|                   |          |
|-------------------|----------|
| RAL renk numarası | RAL 7035 |
| renk              | açık gri |

## Ürün Detayı

|   |       |
|---|-------|
| ürün bileşeni                                   |       |
| • havalandırma kapısı                           | Evet  |
| • montaj plakası                                | Evet  |
| • arka kapı                                     | Hayır |
| • camlı kapı                                    | Hayır |
| • derinliği ayarlanabilir montaj plakası        | Evet  |
| ürün özelliği / mahfaza / hizalanabilir mahfaza | Evet  |

## Numara

|              |   |
|--------------|---|
| kilit sayısı | 0 |
| kapı sayısı  | 2 |

## Mekanik Tasarım

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| yükseklik       | 2 200 mm  |
| genişlik        | 900 mm    |
| derinlik        | 400 mm    |
| sabitlenme türü |           |
| • montaj 19 inç | Hayır     |
| • zemin montajı | Evet      |
| • duvar montajı | Hayır     |
| net ağırlık     | 147,94 kg |
| malzeme         | çelik     |

## Sertifikalar

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| referans işareti            |    |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca   | U  |
| • IEC 81346-2:2009 uyarınca | UC |

| General Product Approval | Declaration of Conformity | Test Certificates | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

## Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MF1294-3VR4>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MF1294-3VR4>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF1294-3VR4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF1294-3VR4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>



