

EMC cabinet IP40 HxWxD=2000x 900x 400 for stand-alone installation with side panels, IP40



Figure similar

### Versiyon

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| ürün marka adı                       | SIVACON  |
| ürün tanımı                          | EMU dolap  |
| kurulum türü                         | tek başına monte   |
| yüzey modeli                         | iskele ve mahfaza parçaları galvanizli, mahfaza parçaları dıştan toz kaplama |
| ürün modeli / EMU modeli             | Evet   |
| anahtar dolabı modeli / PC modeli    | Hayır  |
| anahtar dolabı modeli / panel modeli | Hayır  |

### Koruma sınıfı

|   |  |
|---|--|
| IP koruma türü                            | IP40   |
| montaj uygunluğu                          |  |
| • inç ebat için                           | 10 inç, 17 inç, 19 inç, 21 inç, 23 inç, 24 inç |
| • metrik ebat için                        | M8   |
| kullanma uygunluğu / harici kullanım için | Hayır  |

### Görünüm

|                   |          |
|-------------------|----------|
| RAL renk numarası | RAL 7032 |
|-------------------|----------|

|  |             |
|--|-------------|
| renk                                     | çakıl grisi |
| ürün bileşeni                            |             |
| • çıkarılabilir çerçeve                  | Hayır       |
| • havalandırma kapısı                    | Hayır       |
| • montaj plakası                         | Hayır       |
| • arka kapı                              | Hayır       |
| • eğik tavan                             | Hayır       |
| • camlı kapı                             | Hayır       |
| • derinliği ayarlanabilir montaj plakası | Hayır       |
| kilit sayısı                             | 1           |
| kapı sayısı                              | 1           |

### Mekanik Tasarım

|   |           |
|---|-----------|
| yükseklik   | 2 000 mm  |
| genişlik  | 900 mm    |
| derinlik  | 400 mm    |
| yükseklik ayırma birimi sayısı / montaj yüksekliği için | 38        |
| sabitlenme türü   | dik duruş |
| sabitlenme türü / montaj 19 inç                         | Evet      |
| net ağırlık   | 135 kg    |
| malzeme   | çelik     |

### Sertifikalar

|                           |   |
|---------------------------|---|
| referans işareti          |   |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | U |

General Product Approval

other

[Miscellaneous](#)



### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MF2094-4ES>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MF2094-4ES>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8MF2094-4ES](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MF2094-4ES)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>