

Position switch Plastic enclosure according to EN 50047, 31 mm
Device connection 1 x (M20 x 1.5) 1 NO/1 NC snap-action contacts
integrated (not replaceable) Rounded plunger Degree of protection
IP40, with self-sealing grommet, enclosure and cover in black
Without locking plate, with accessory: screws and holding plate,
connection cable 0.6 m, orange Customer-specific

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Mekanik pozisyon şalterleri
ürün tipi tanımı	3SE5
kullanma uygunluğu emniyet anahtarı	Evet

Genel teknik veriler

ürün fonksiyonu	
• zorla açma	Evet
kirlilik derecesi	sınıf 3
termik akım	10 A
referans işareti DIN EN 61346-2 uyarınca	B
daimi akım C karakteristik otomatik devre kesme anahtarı	1 A; 400 A'dan küçük bir kısa devre akımı için
daimi akım DIAZED hareketli sigorta fişi	10 A; 400 A'dan küçük bir kısa devre akımı için
daimi akım DIAZED sigorta fişi gG	6 A
etki prensibi	mekanik
tekrarlama hassasiyeti	0,05 mm
sensör uzunluğu	75,7 mm
sensör genişliği	31 mm
anahtar kontak modeli	mekanik
işletim frekansı anma değeri	50 Hz
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	1
değiştirici sayısı yardımcı kontaklar için	1
arabirim modeli emniyetli iletişim için	yok

Mahfaza

mahfaza modeli	küboid, dar
malzeme mahfaza	plastik
kaplama mahfaza	diğer

Tahrik başlığı

çalıştırma elemanı modeli	Kubbeli itici, teflon itici
anahtarlama fonksiyonu modeli	zorunlu açıcı, entegre
şalt prensibi	atımlı devre elemanları

anahtarlama kontak sayısı emniyetli	1
-------------------------------------	---

Bağlantılar/ Terminaller

elektrik bağlantısı modeli	vida bağlantısı
bağlanabilir iletken kesit türü	
• tek telli	1x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• ince telli kablo uç işlemeli	1x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,5 ... 0,75 mm ²)
• AWG hatlarında tek telli	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)
• AWG hatlarında çok telli	1x (20 ... 16), 2x (20 ... 18)

İletişim/ Protokol

arabirim modeli	yok
-----------------	-----







Ortam koşulları

toza karşı patlama koruması kategorisi	yok
--	-----

Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar

montaj pozisyonu	isteğe göre
sabitleme türü	vidalı sabitleme

Sertifikalar/ Onaylar

General Product Approval	Declaration of Conformity
 CCC	 CSA
 UL	 UR
 EAC	 EG-Konf.

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE5282-0HC05-8RA3>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5282-0HC05-8RA3&lang=en

Son deęişiklik:

17.09.2019