

Switch disconnecter with fuses In-line design, pluggable BS B4, 4-pole Standard switching capacity S manual operation without auxiliary switch without current transformer without ammeter

### Versiyon

|   |               |
|---|---------------|
| ürün marka adı  | SENTRON       |
| ampermetre türü   | olmaksızın    |
| anahtar kontağı türü / çift-kesik devre anahtar kontağı | Evet          |
| yük anahtarı modeli / çubuk formu                       | Evet          |
| anahtar tahriki modeli                                  | manüel tahrik |

### Genel teknik veriler

|   |   |
|---|---|
| kutup sayısı  | 4   |
| ayırma mandalı ebadı  | B4  |
| sigorta elemanı ebadı   | B4  |
| Güç faktörü cos phi / kullanım kategorisinde  |   |
| • AC-21 B / 400 V'ta  | 0,95  |
| • AC-22 B / 400 V'ta  | 0,65  |
| • AC-22 B / 500 V'ta  | 0,65  |
| Güç şalteri / ana model   | 3NJ628  |
| referans işareti / DIN 40719 uyarınca genişletilmiş IEC 204-2 uyarınca / IEC 750 uyarınca | Q   |
| sigorta sistemi   | İS 88-Sigortası [Betriebssystem: İşletme Sistemi] |

### Gerilim

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nominal işletim gerilimi Ue / maks.  | 690 V   |
| Ölçülen izolasyon gerilimi Ui        | 1 000 V |
| izolasyon gerilimi / anma değeri     | 1 000 V |
| şok gerilim mukavemeti / anma değeri | 8 000 V |
| işletim gerilimi                     |         |
| • AC'de / 50/60 Hz'de / anma değeri  | 690 V   |

### Koruma sınıfı

|                |      |
|----------------|------|
| IP koruma türü | IP41 |
|----------------|------|

### Elektrik

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Nominal sürekli akım In  |       |
| • maks.                  | 400 A |
| • 35 Cel'de              | 400 A |
| daimi akım / anma değeri | 400 A |
| Geçiş akımı / Ic         |       |

|  |            |
|--|------------|
| • maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/<br>AC-21 B / 400 V'ta | 55 000 A   |
| • maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/<br>AC-21 B / 500 V'ta | 55 000 A   |
| • maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/<br>AC-22 B / 400 V'ta | 55 000 A   |
| • maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/<br>AC-22 B / 500 V'ta | 55 000 A   |
| hassasiyet sınıfı / akım transformatörü                                | olmaksızın |

#### Kısa devre

|  |       |
|--|-------|
| sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (Icu) / 400 V'ta / anma değeri | 55 kA |
|--|-------|

#### Bağlantılar

|   |                            |
|---|----------------------------|
| elektrik bağlantısı modeli / ana devre için | tesbit civatası bağlantısı |
|---|----------------------------|

#### Mekanik Tasarım

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| yükseklik            | 249 mm    |
| genişlik             | 590 mm    |
| derinlik             | 308 mm    |
| sabitlenme türü      | takçıklar |
| ray merkezi mesafesi | 185 mm    |
| ray merkezi mesafesi |           |
| • 40 mm              | Hayır     |
| • 50 mm              | Hayır     |
| • 60 mm              | Hayır     |
| • 100 mm             | Hayır     |
| • 185 mm             | Evet      |

#### Çevresel koşullar

|   |                |
|---|----------------|
| kurulum yüksekliği / NN üzerinde yükseklikte / maksimum | 2 000 m        |
| • işletim sırasında                                     | -25 ... +55 °C |

#### Sertifikalar

|                           |   |
|---------------------------|---|
| referans işareti          |   |
| • DIN EN 61346-2 uyarınca | Q |

|                                 |                                  |              |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|
| <b>General Product Approval</b> | <b>Declaration of Conformity</b> | <b>other</b> |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

#### Diğer bilgiler

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NJ6284-1AA00-0AA0>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NJ6284-1AA00-0AA0>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NJ6284-1AA00-0AA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NJ6284-1AA00-0AA0)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>