

SITOR fuse link, with blade contacts, NH000, In: 63 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 440 V, front indicator



### Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	Ölçüm cihazı kontaklı
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	vidalama mandalları ile, gümüş
sigorta elemanı modeli	SITOR, NH tipi

### Genel teknik veriler

sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH000
sigorta soketinin çalışma sınıfı	gR

### Besleme gerilimi

gerilim türü	AC/DC
akım / AC'de / anma değeri	63 A
besleme gerilimi	
• AC'de / anma değeri	690 V
• DC'de	440 V

### Dağıtma

Güç kaybı [W]	23 W
---------------	------

Güç kaybı [W]	23 W
<ul style="list-style-type: none"><li>akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına</li></ul>	

<b>Ürün Detayı</b>	
ürün açıklaması	Karıştırma yok
Aksesuar / teslimat kapsamına dahil	Ölçüm kontaklarına sahip, HRC sigorta alt parçaları veya yük ayırma şalterine montaj için

<b>Mekanik Tasarım</b>	
montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey

<b>Çevresel koşullar</b>	
ortam sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50

<b>Sertifikalar</b>	
referans işareti	
<ul style="list-style-type: none"><li>DIN EN 61346-2 uyarınca</li><li>IEC 81346-2:2009 uyarınca</li></ul>	F F

#### Declaration of Conformity



EG-Konf.

#### Diğer bilgiler

##### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

##### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NE8818-0MK>

##### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NE8818-0MK>

##### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NE8818-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE8818-0MK)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Typ	Maße							
	A	B	D	H	J	K	M	L
3NE88...OMK	53	21	51,5	15	43	6	35	78,5
3NE82...OMK	62,5	44	70,5	20	53	6	40	135
3NE83...OMK	68	50	70,5	25	61	6	45	150