

Remote control switch with 2 NO contacts, Contact for 230 V AC,
400V 16A Control 110V DC



Versiyon

ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Uzaktan şalter
darbe akım anahtarı modeli	mekanik şalter

Genel teknik veriler

elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri)	50 000
impuls süresi / minimum	50 ms
potansiyel ayırım / mıknatıs ve kontak arasında	Evet
anahtarlama gerilimi / kontaklar / AC'de / minimum	10 V
anahtarlama akımı / AC'de / kontak başına / minimum	100 mA
Güç kaybı [V·A] / solenoid / impulsda / anma değeri	7 V·A

Gerilim

sürekli akım sigortası modeli	Evet
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	4 kV
besleme gerilimi	400 V

Besleme gerilimi

gerilim türü	DC
--------------	----

besleme gerilimi	250 ... 400 V
Koruma sınıfı	
IP koruma türü	IP20, bağlı ile...rle birlikte
Anahtarlama kapasitesi	
anahtarlama kesme kapasitesi	
• floresan lamba yükünde ikili anahtarlama gücünde	900 V·A
• floresan lamba yükünde kompanse edilmiş gücünde	400 V·A
• floresan lamba yükünde kompanse edilmemiş gücünde	500 V·A
anahtarlama akım durumu	
• cos phi 0,6'da	16 A
• nominal değer	16 A
anahtarlama aktif güç durumu / ampul yükünde	2 000 W
Dağıtma	
Güç kaybı [W]	
• 16 A'da / kontak başına / anma değeri	1,2 W
anahtarlama akımı	
• lamba yükünde / kompanzasyon kondansatörü 5TT4 920	25 mA
• lamba yükünde	5 mA
Kontrol akımı	
gerilim türü	
• gerilim türü_1	DC
kontrol gerilimi	
• _1 / başlangıç değeri	88 V
• _1 / bitiş değeri	121 V
• _1 / nominal değer	110 V
kontrol gerilimi frekansı	
• _1 / başlangıç değeri	50 Hz
• _1 / bitiş değeri	50 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri / AC'de / 50 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,8
• bitiş değeri	1,1
Ürün Detayı	
ürün bileşeni / anahtar pozisyonu göstergesi	Evet
Ürün fonksiyonu	
ürün fonksiyonu / doğrudan kullanım	Evet



Numara	
terminal sayısı	6
açıcı sayısı	0
kapayıcı sayısı	2
değiştirici sayısı	0

Bağlantılar	
bağlanabilir kablo kesiti	
• esnek iletkenlerde / kablo uç işlemeli	1 ... 6 mm ²
• sabit iletkenlerde	1 ... 6 mm ²
sıkma torku / vida bağlantısında	0,8 ... 1 N·m

Mekanik Tasarım	
açıklık genişliği / kontaklar	1,2 mm
montaj yüksekliği	90 mm
montaj derinliği	70 mm
en birimi sayısı	1
sabitlenme türü	DIN rayı
montaj pozisyonu	isteğe göre
uyulması gereken mesafe / gerilim taşıyan parçalara	6 mm
net ağırlık	150 g

Çevresel koşullar	
ortam sıcaklığı	-10 ... +40 °C

Sertifikalar

General Product Approval	Declaration of Con- formity	Test Certificates
 VDE	 EG-Konf.	
Miscellaneous		Miscellaneous

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5TT4112-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5TT4112-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4112-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

