



Figure similar

SETRON, Fuse switch disconnecter 3NP5, 3-pole, NH00, 160 A, with Adapter for Busbar system 8US 40 mm, with high-speed closing, screw terminal, Fuse monitoring: through 3VU, Auxiliary switch at Switch disconnecter: 1 NO+1 NC, Auxiliary switch at the Fuse monitoring: 1 NO+1 NC

Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	Sigortalı devre kesici anahtar 3NP5
ürün modeli	Yük ayırma anahtarında yardımcı anahtar: 1S+1Ö, sigorta kontrolünde yardımcı anahtar: 1S+1Ö
Model	40 mm bara sistemlerinin yardımcı şalter 1S+1Ö/1S+1Ö ile adaptasyon için, hızlı açma tertibatı ve sigorta denetlemesi SUE ile
sigorta kontrolü modeli	3VU ile
çalıştırma elemanı modeli	Kapak kolu
yük anahtarı modeli / çubuk formu	Hayır

Genel teknik veriler	
kutup sayısı	3
ayırma mandalı ebadı	NH000, NH00
sigorta elemanı ebadı	NH000, NH00
daimi akım / 35 °C'de / anma değeri	160 A
Güç faktörü cos phi / kullanım kategorisinde	

• AC-21 B / 400 V'ta	0,95
• AC-21 B / 500 V'ta	0,95
• AC-22 B / 400 V'ta	0,65
• AC-22 B / 500 V'ta	0,65
Güç şalteri / ana model	3NP506
montaj şekli	Takılabilir
sigorta sistemi	AY-Sigortası [Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung: Alçak gerilim-Yüksek gerilim sigortası]

Gerilim	
izolasyon gerilimi / anma değeri	690 V
şok gerilim mukavemeti / anma değeri	6 kV
gerilim türü	AC/DC
işletim gerilimi	
• AC'de / anma değeri / maksimum	690 V
• AC'de / 50/60 Hz'de / anma değeri	690 V
• DC'de / anma değeri	440 V

Koruma sınıfı	
IP koruma türü / ön tarafta	IP00

Dağıtma	
Güç kaybı [W] / akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	2,66 W

Elektrik	
akım / anma değeri	160 A
daimi akım	
• anma değeri	160 A
• 40 °C'de / anma değeri	157 A
• 45 °C'de / anma değeri	154 A
• 50 °C'de / anma değeri	152 A
• 55 °C'de / anma değeri	149 A
• 60 °C'de / anma değeri	144 A
• 65 °C'de / anma değeri	136 A
• 70 °C'de / anma değeri	128 A
Geçiş akımı / I _{2 t}	
• maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/ AC-21 B / 400 V'ta	225 000 A ² ·s
• maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/ AC-21 B / 500 V'ta	225 000 A ² ·s
• maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/ AC-22 B / 400 V'ta	225 000 A ² ·s
• maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/ AC-22 B / 500 V'ta	225 000 A ² ·s

Geçiş akımı / I _c	
• maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/ AC-21 B / 400 V'ta	15 kA
• maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/ AC-21 B / 500 V'ta	15 kA
• maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/ AC-22 B / 400 V'ta	15 kA
• maksimal izin verilen/ kullanım kategorisinde/ AC-22 B / 500 V'ta	15 kA

Ana devre

İşletim akımı I _e / maksimal / kullanım kategorisinde	
• AC-21 B / 400 V'ta	160 A
• AC-21 B / 500 V'ta	160 A
• AC-22 B / 400 V'ta	160 A
• AC-22 B / 500 V'ta	160 A

Uygunluk

kullanma uygunluğu	tertibat koruma
• ana anahtar	Hayır
• yük ayırma anahtarı	Evet
• ACİL-KAPAT şalteri	Hayır
• emniyet anahtarı	Evet

Ürün fonksiyonu

ürün fonksiyonu / sigorta kontrolü	Evet
------------------------------------	------

Kısa devre

sınır kısa devre akımı kesme kapasitesi (I _{cu}) / 400 V'ta / anma değeri	1,6 kA
Şartlı nominal kısa devre akımı I _q / kullanım kategorisinde	
• AC-21 B / 400 V'ta	50 kA
• AC-21 B / 500 V'ta	50 kA
• AC-22 B / 400 V'ta	50 kA
• AC-22 B / 500 V'ta	50 kA

Bağlantılar

elektrik bağlantısı modeli	2,5–150 mm ² DIN 46 234 ve 95 mm ² DIN 46 235'e kadar
• ana devre için	vida bağlantısı

Mekanik Tasarım

yükseklik	196 mm
genişlik	134 mm
derinlik	187,5 mm
en birimi sayısı	1
sabitlenme türü	Elektrik dağıtım rayı

sabitlenme türü	
• zemin montajı	Hayır
• ön montaj	Hayır
• ray montajı	Evet
ray merkezi mesafesi	40 mm
net ağırlık	2 869 g

Çevresel koşullar

kurulum yüksekliği / NN üzerinde yükseklikte / maksimum	2 000 m
• işletim sırasında	-25 ... +55 °C
• depolama sırasında	-50 ... +80 °C

Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	Q
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NP5065-1EF86>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NP5065-1EF86>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NP5065-1EF86

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

