

SITOR fuse link, with slotted blade contacts, NH3L, In: 800 A, aR, Un DC: 1250 V, front indicator



Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	SITOR sigorta buşonu
ürün modeli	Yarıklı bıçaklı kontaklar ile
gösterge sensörü modeli	Ön gösterge
anahtar kontak modeli	vidalama mandalları ile, gümüş
sigorta elemanı modeli	paralel yarı iletken koruma sigortası SITOR, NH tasarımı

Genel teknik veriler	
sigorta sistemi ebadı / DIN EN 60269-1 uyarınca	NH3L
sigorta soketinin çalışma sınıfı	aR

Besleme gerilimi	
gerilim türü	DC
akım / AC'de / anma değeri	800 A
besleme gerilimi	1 250 V
• DC'de	

Anahtarlama kapasitesi	
anahtarlama akım durumu	100 kA
• DC'de / IEC 60947-2 uyarınca / anma değeri	

Dağıtma	
Güç kaybı [W]	135 W
Güç kaybı [W]	135 W
• akım anma değerinde / AC'de / sıcak işletim durumunda / kutup başına	135 W
• maksimum	135 W

Ürün Detayı	
ürün açıklaması	Karıştırma yok
Aksesuar / teslimat kapsamına dahil	Vidanın sabitlenmesi için oluklu ölçer kontaklarına sahip M10

Mekanik Tasarım	
montaj pozisyonu	isteğe bağlı, tercihen dikey

Çevresel koşullar	
ortam sıcaklığı	-20 ... +50 °C
Çevre kategorisi	% 95 bağıl nemde -20 ila +50

Sertifikalar	
referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	F
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	F

General Product Approval

Declaration of Conformity



UR



EG-Konf.

Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=3NB1345-4KK11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/3NB1345-4KK11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NB1345-4KK11

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



