

Cooling unit Roof mounting Cooling capacity 2900 W 400 V AC
RAL7035 492x 496x 797 mm (BxHxD) Internal circuit IP54 External
circuit IP34



Figure similar

Versiyon

ürün marka adı	SIVACON
ürün tanımı	Soğutma cihazı
ürün modeli	Tavan kurulumu
ısı ayar modeli	elektronik termostat
anahtar dolabı soğutma cihazı modeli	Hava/hava

Genel teknik veriler

A değerli ses seviyesi / maksimum	75 dB
işletme basıncı / maksimum izin verilen	25 bar
sıcaklık	
• dahili soğutma döngüsü	20 ... 46 °C
• harici soğutma döngüsü / minimum	20 °C
gerilim türü / işletim gerilimi	AC
işletim gerilimi	
• AC'de / 50 Hz'de / anma değeri / maksimum	400 V
• AC'de / 60 V'ta / anma değeri / maksimum	400 V

Elektrik

yol alma akımı 38,4 A

Ana devre

işletim akımı
• sigorta elemanı / anma değeri 16 A
• motor için / maksimum nominal değer 8,2 A

Görünüm

RAL renk numarası RAL 7035

Ürün Detayı

ürün bileşeni
• ısıtma Hayır
• termostat Evet

Bağlantılar

elektrik bağlantısı modeli Soket bağlayıcı 4 kutuplu

Mekanik Tasarım

yükseklik 496 mm
genişlik 492 mm
derinlik 797 mm
montaj yeri tavana monte
net ağırlık 80 kg
malzeme çelik
sıcaklık / harici soğutma döngüsü 20 ... 50 °C

Sertifikalar

referans işareti
• DIN EN 61346-2 uyarınca E
• IEC 81346-2:2009 uyarınca E

General Product Approval

Declaration of Conformity



Diğer bilgiler

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=8MR6440-5DE30>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/8MR6440-5DE30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8MR6440-5DE30

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>